



Best.-Nr.: 433 506

**Produkt-Bezeichnung:**

Halbmaske Polimask BETA

In Verbindung mit Atemfilter der Serie 200 (Sondergewinde 66mm) als Filtergerät.  
Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.



## BESCHREIBUNG

- Anpassungsfähiger Maskenkörper ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform
- Anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM
- Niedriger Atemwiderstand
- Maske für Brillenträger geeignet
- Echnelles An- und Ablegen
- Einfach zu warten, zu reinigen und zu desinfizieren

## HAUPTEIGENSCHAFTEN

Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM



Breite, geschmeidige Innendichtlippen garantieren hohe Dichtheit

Komfortable 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und schnelles Anlegen der Halbmaske

Mit 2 Filterfassungen versehen, die die Verwendung von 2 Filtern der Serie 200 ermöglichen

## CHARAKTERISTIK



Komfort



Ergonomie



Robustheit



Wartungsfreundlichkeit

## ANWENDUNGSBEREICHE



Industrie



Krankenhaus



Chemisch-pharmazeutische Industrie



Landwirtschaft

## MATERIALIEN

- Maskenkörper: Ethylen-Propylen-Dien-Mischung (EPDM)
- Halter für Kopfbänderung: Kunststoff (ABS)
- Kopfbänderung: Textilgummi/Polypropylen (PP)
- Einatemventil: Kautschuk
- Ausatemventil: Kautschuk
- Ausatemventilsitz: Kunststoff (ABS)
- Anschlussstück: Polypropylen (PP)

## GEWICHT

- ca.: 165 g

## KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
- Produkt-Bezeichnung
- gültige Norm
- Herstelljahr und -monat
- CE-Kennzeichnung
- Prüfstelle
- Typidentische Bauteilkennzeichnung

## ANLEGEN UND VERWENDEN

- Halbmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung bzw. aus dem Aufbewahrungsbehältnis nehmen
- Gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

## LAGERUNG

- Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen
- Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten

## ZERTIFIZIERUNGEN

- Die Maske ist nach EN 140 zertifiziert
- Zur Verwendung mit Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern der Serie 200 (Spezialgewinde 66mm)
- Zertifiziert nach der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425

## VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte - Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.

TD 433506\_06-04.24